




Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...110 AC/DC
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	°C	-15...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Размеры	[mm]	16 x 54 x 127
Количество портов распределительной коробки		8

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------




Распределительная коробка

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; кодировка: A



Соединение

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GN/YE =	зелёный/жёлтый
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый