




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-R3/S

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	80
OUF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	80
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	угловой
Диаметр чувствительной головки [mm]	3
Длина чувствительной головки [mm]	10
Длина [mm]	175; (-5 mm)



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-R3/S

Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал	Адаптер: PPE	
Материал волокна	стекло	
Материал головки волокна	алюминий	
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	