




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0010A04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU прозрачный
Формованный материал корпуса		TPU, прозрачный
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E20687



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0010A04

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый