




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/0,8M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Применение	Высокая устойчивость к температуре; Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволокна [mm]	40
OUF	
Диапазон оптоволокна [mm]	40
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...290
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Длина чувствительной головки [mm]	35



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/0,8M

Длина	[mm]	800
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.