
E20185

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-E3/0,15m

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	150

E20185

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-E3/0,15m

Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.