



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-M6/0,3M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20489

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

No scale drawing available

Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволокна типа

OKF; OUF

OKF

Диапазон оптоволокна

[mm]

20

OUF

Диапазон оптоволокна

[mm]

20

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-20...80

Механические данные

Исполнение чувствительной головки

прямой

Резьба чувствительной головки

M6

Длина

[mm]

300

Минимальный радиус изгиба

[mm]

20

Материал волокна

акрил

Материал головки волокна

нерж. сталь (1.4305/303)

Материал оболочки волокна

металлический кремний

E20254



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-M6/0,3M

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.