


## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-E3/2M

Артикул недоступен - архивная позиция



## Приложение

Функциональный принцип

Однолучевой световой барьер

## Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OIF

OIF

Диапазон оптоволоконна [mm]

80

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-20...80

## Механические данные

Исполнение чувствительной головки

прямой

Диаметр чувствительной головки [mm]

3

Длина [mm]

2000

Минимальный радиус изгиба [mm]

30

Расположение оптических волокон



Материал

Адаптер: PA (полиамид)

# E20261



## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-E3/2M

Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
<b>Принадлежности</b>	
Комплект поставки	E20105
<b>Примечания</b>	
Упаковочная величина	1 шт.