


## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-R6/1M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20581

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



## Приложение

Функциональный принцип

Однолучевой световой барьер

## Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OIF

OIF

Диапазон оптоволоконна [mm]

300

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-20...80

## Механические данные

Исполнение чувствительной головки

угловой

Длина [mm]

1000

Минимальный радиус изгиба [mm]

30

Материал

Адаптер: PA (полиамид)

# E20329



## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-R6/1M

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал волокна             | стекло                |
| Материал головки волокна     | алюминий              |
| Материал оболочки<br>волокна | PVC (поливинилхлорид) |
| <b>Примечания</b>            |                       |
| Упаковочная величина         | 1 шт.                 |