


Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-A-A-E3/4m

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение

Функциональный принцип

Однолучевой световой барьер

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

OIF

OIF

Диапазон оптоволоконна

[mm]

51

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...290

E20348



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-A-A-E3/4m

Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Диаметр чувствительной головки [mm]	3
Длина [mm]	4000
Минимальный радиус изгиба [mm]	30
Материал	Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	алюминий
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

Артикул недоступен - архивная позиция