




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-E3/2,5M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OKF; OUF
OKF	
Диапазон оптоволокна [mm]	28
OUF	
Диапазон оптоволокна [mm]	28
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Диаметр чувствительной головки [mm]	3
Длина чувствительной головки [mm]	25
Длина [mm]	2500



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-E3/2,5M

Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Материал	Адаптер: PPE	
Материал волокна	стекло	
Материал головки волокна	алюминий	
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	