
E20399

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-E3/0.8M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OIF
OIF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	100
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
Механические данные		
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина	[mm]	800
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Материал		Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий

E20399

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-E3/0.8M

Материал оболочки волокна	алюминий
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.