

# E21036




## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-M-V-M6/2M

Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: E21038



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	ОВ5030
ОВ50	
Диапазон оптоволоконна [mm]	40
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...150
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Длина [mm]	600
Минимальный радиус изгиба [mm]	20
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	металлический кремний
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

Артикул недоступен - архивная позиция

# E21036



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-M-V-M6/2M

заменено на: E21038