




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-M-V-M6/2M

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Диапазон контроля

Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа

ОВ5030

ОВ50

Диапазон оптоволоконна

[mm]

32

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-20...150

Механические данные

Исполнение чувствительной головки

прямой

Резьба чувствительной головки

M6

Длина

[mm]

2000

Минимальный радиус изгиба

[mm]

20

Материал волокна

стекло

Материал головки волокна

нерж. сталь (1.4305/303)

Материал оболочки волокна

металлический кремний

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.