

# E70498




## AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Splitter 2m

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E70598

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



### Приложение

Применение: Переход от плоского кабеля к круглому

### Выходы

Электрическое исполнение: AS-i

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]: -25...75

Степень защиты: IP 67

### Механические данные

Вес [g]: 84

Размеры [mm]: 39,7 x 18,6 x 39,6

Материал: PA 6 усиленное стекловолокно; Круглый кабель: PUR (полиуретан); Жила изоляции: PVC (поливинилхлорид)

Момент затяжки [Nm]: < 1,65

### Принадлежности

Принадлежности (необязательные): плоский кабель и уплотнение: E70413

Устройство для термообжима колпачка: E70113

# E70498



## AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Splitter 2m

Примечания	
Примечания	Плоский кабель не должен заканчиваться в распределителе. Для уплотнения используйте уплотнитель плоского кабеля или устройство для термообжима колпачка.
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 2 м; 2 x 0,34 мм <sup>2</sup>	
AS-i +	коричневый
AS-i -	синий