


E70104



Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAB031--S00,6A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения	да; (VDR)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Размеры [mm]	15 x 15 x 46,5
Материал	TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн. / латунь, никелированн.

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	винт маркер
---	----------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

E70104



Джамперный кабель с разъемом для клапана


VVDAB031--S00,6A03STGH030MSS



электрическое подключение

Кабель: 0,6 м, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа В DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Артикул недоступен - архивная позиция