


E70105



Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



|                               |                  |                       |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| Электронные данные            |                  |                       |
| Рабочее напряжение            | [V]              | < 24 AC/DC            |
| Защита от перенапряжения      |                  | да; (VDR)             |
| Условия эксплуатации          |                  |                       |
| Температура окружающей среды  | [°C]             | -25...90              |
| Степень защиты                |                  | IP 67                 |
| Механические данные           |                  |                       |
| Размеры                       | [mm]             | 15 x 15 x 46,5        |
| Материал                      |                  | TPU                   |
| Формованный материал корпуса  |                  | TPU                   |
| Материал накидной гайки       |                  | латунь, никелированн. |
| Дисплеи / Элементы управления |                  |                       |
| Дисплей                       | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
| Принадлежности                |                  |                       |
| Комплект поставки             |                  | винт<br>маркер        |
| Примечания                    |                  |                       |
| Упаковочная величина          |                  | 1 шт.                 |



## Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

### электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



### электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Соединение



### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа B DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

