
E70159

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAB031--S00,6A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC	
Защита от перенапряжения		да; (VDR)	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Материал		TPU	
Формованный материал корпуса		TPU	
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Комплект поставки		винт	
		маркер	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	


E70159

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAB031--S00,6A03STGH030MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа B DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

