


E70166



Соединительный кабель с разъемом

AD0GB030PLS0005E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...90

Степень защиты IP 68

Механические данные

Размеры [mm] 26 x 26 x 60

Материал TPU

Материал накидной гайки PA (полиамид)

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 7,2 мм; 3 x 0,75 мм² (22 x Ø 0,2 мм)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: PA (полиамид)




E70166



Соединительный кабель с разъемом

ADOGB030PLS0005E03

Соединение



Цвета жил :

BN = коричневый
BU = синий
GN/YE = зелёный/жёлтый

Артикул недоступен - архивная позиция