
E74002

AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 50 meter EPDM ye



Приложение		
Особенности		Без галогена
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Механические данные		
Вес	[g]	3720,5
Примечания		
Примечания		50 m Форма упаковки: свёрнутый в спираль
Упаковочная величина		50 m
электрическое подключение		
Кабель: 50 m, EPDM, Без галогена, жёлтый; 2 x 1,5 mm²		