

E74010



AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 100 meter EPDM bk



Приложение	
Особенности	Без галогена
Исполнение	для применения с технологией прокола изоляции
Применение	Внешнее питание 24 V
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...85
Механические данные	
Вес [g]	7104
Примечания	
Примечания	100 m Форма упаковки: свёрнутый в спираль
Упаковочная величина	100 m
электрическое подключение	
Кабель: 100 m, EPDM, Без галогена, черный; 2 x 1,5 mm ²	