


E89005



Счетчик с предварительным набором

COUNTER/210/LCD



1 Зажим



Характеристики		
Размеры	[mm]	48 x 48 x 107
Приложение		
Применение		Счетчик с 2 предварительными установками
Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	90...260
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V]	24; ($\pm 15\%$, 80 mA)
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых входов: 2; Количество релейных выходов: 2
Входы		
Количество цифровых входов		2
Выходы		
Количество релейных выходов		2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...65
Температура хранения	[°C]	-25...75
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	93
Степень защиты		IP 65; (спереди)
Степень защиты клемм		IP 00
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 55011	класс B
	EN 61000-6-2	(с экранированными контрольными и сигнальными кабелями)

E89005



Счетчик с предварительным набором

COUNTER/210/LCD

Ударопрочность	EN 60068-2-27	100 г XYZ
Вибропрочность	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Механические данные

Вес [g]	214,5
Размеры [mm]	48 x 48 x 107
Материал	PC черный

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	2 x 7-значный светодиодный дисплей, зелёный подсветка 6-значный
Элементы управления	8 Кнопки / светодиод

электрическое подключение

сменные колодки с резьбовыми клеммами: 7 x ...2,5 mm²

сменные колодки с резьбовыми клеммами: 8 x ...1,5 mm²

Соединение

