



Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E89106

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

No scale drawing available



Приложение

Применение

Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности

Электронные данные

Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	24 AC
Потребление тока	[mA]	200

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...45
Степень защиты		IP 44; (спереди)

Механические данные

Способ монтажа	отверстие в панели: 91 x 43 mm
----------------	--------------------------------

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	7-сегментный светодиодный дисплей, красный 6-значный 15 mm
---------	--

электрическое подключение

Соединение