




Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0010H12



Приложение		
Особенности	Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	6
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	



Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0010H12

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68

Механические данные		
Вес	[g]	969,5
Материал		PBT-GF20; латунь никелированн.
Формованный материал корпуса		PBT-GF 20 / латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки		10
Тип подключения		M8
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	10 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: 2 x M8, E73005	
	этикетки: 11	

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение		
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		

электрическое подключение - Разъём		
Разъём: 1 x M8; кодировка: A; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый		






Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0010H12

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый