


# JAT201



## Датчик диффузного отражения

AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104



### Характеристики

Размеры [mm] M12 x 1 / L = 63

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] 0...100

Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Испытания / одобрения

|     |                              |                        |
|-----|------------------------------|------------------------|
| ЭМС | EN 61000-4-2 ESD             | 4 kV CD / 8 kV AD      |
|     | EN 61000-4-3 ВЧ излучение    | 10 V/m (80...1000 MHz) |
|     | EN 61000-4-4 Burst           | 2 kV                   |
|     | EN 61000-4-5 Surge           | 0,5 kV                 |
|     | EN 61000-4-6 ВЧ проводимость | 10 V (0,15...80 MHz)   |
|     | EN 55011                     | класс B                |

MTTF [годы] 1048

### Механические данные

Вес [g] 84,5

Размеры [mm] M12 x 1 / L = 63

Обозначение резьбы M12 x 1

### Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A

