



Внешняя подсветка

Dome Light 130 CY RD/ US

Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 1	
Входы		
Количество цифровых входов	1	
Триггер	24 V PNP/NPN; внешнее	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-10...40	
Температура хранения [°C]	-20...60	
Степень защиты	IP 65	
Испытания / одобрения		
Фотобиологическая безопасность	группа риска 1; (DIN EN 62471)	
Механические данные		
Вес [g]	771	
Размеры [mm]	256,8 x 197 x 106,7	
Материал	Корпус: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; Крышка: ABS	
Момент затяжки [Nm]	0,5...1,5	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Рабочий режим "высокая интенсивность света"	1 x светодиод, красный
	светодиодный сегмент	1 x светодиод, белый
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение - напряжение питания		
1:	U+	
2:	вход триггера NPN	
3:	GND	
4:	вход триггера PNP	
5:	диммер	
Разъем: M12		



Внешняя подсветка

Dome Light 130 CY RD/ US

электрическое подключение - параметрирование

- | | |
|----|---|
| 1: | Рабочий режим "высокая интенсивность света" |
| 2: | цвет 2 |
| 3: | GND |
| 4: | светодиодный сегмент 1 |
| 5: | светодиодный сегмент 2 |
| 6: | светодиодный сегмент 3 |
| 7: | светодиодный сегмент 4 |
| 8: | отключить кнопки |

Разъем: M12

