



ПО для настройки параметров IO-Link

LR DEVICE (USB Stick)

Артикул снят с производства

Альтернативная продукция: QMP010

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Применение	онлайн и офлайн настройка параметров устройств с IO-Link
Функция	настройка параметров устройств с IO-Link и IO-Link мастеров ifm; графическое представление рабочих значений для настройки устройства и диагностики; Управление IODD

Программное обеспечение / Программирование

Язык	немецкий; английский; испанский; французский; итальянский; японский; корейский; португальский; русский; китайский
Носитель данных	USB-накопитель
Тип лицензии	одна лицензия
Класс лицензии	полная версия

Системные требования

Минуты Цикл ядра процессора	2 GHz
Мин. количество ядер процессора	2
Мин. RAM	2 GB
Мин. память жесткого диска	5 GB
Мин. графическое разрешение	1680 x 1050
Требуемый интерфейс устройства	LAN Adapter - RJ45; USB
Операционная система	Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Веб-браузер	Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge

Механические данные

Вес	[g]	145
-----	-----	-----