
TS2659

Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M6



Характеристики			
Диапазон измерения		-30...180 °C	-22...356 °F
Подключение к процессу		резьбовое соединение M6 внешняя резьба	
Приложение			
Измерительный элемент		1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Установка		Контактный датчик для твердых тел	
Электронные данные			
Класс защиты		III	
Диапазон измерения/настройки			
Диапазон измерения		-30...180 °C	-22...356 °F
Точность/ погрешность			
Точность	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Время реакции			
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	3 / 8; (по DIN EN 60751)	
Условия эксплуатации			
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	10377,8	
Механические данные			
Вес	[g]	110,7	
Корпус		вворачиваемый датчик	
Размеры	[mm]	M6	
Обозначение резьбы		M6	
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Подключение к процессу		резьбовое соединение M6 внешняя резьба	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

TS2659

Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M6

электрическое подключение

Кабель: 2 m, силикон

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

