




Fibre optic diffuse reflection sensor

FT-00-A-A-R4



Application		
Function principle	Diffuse reflection sensor	
Application	Для використання у промисловості; Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації	
Detection zone		
Range with fibre optic amplifier type	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Range fibre optics	[mm]	290
OKF		
Range fibre optics	[mm]	40
OOF		
Range fibre optics	[mm]	200
OUF		
Range fibre optics	[mm]	40
Operating conditions		
Ambient temperature	[°C]	-40...290
Mechanical data		
Weight	[g]	51.5
Version of sensing head	angled	
Sensing head diameter	[mm]	4

E20058



Fibre optic diffuse reflection sensor

FT-00-A-A-R4

Sensing head length	[mm]	10
Total length	[mm]	600
Min. bending radius	[mm]	20; (for fixed installation)
Fibre arrangement		①
Materials		Adapter: ABS
Fibre material		glass
Fibre head material		aluminium
Fibre sheath material		aluminium

Аксессуары

Items supplied	Mounting clamp:, E10221
----------------	-------------------------

Remarks

Pack quantity	1 pcs.
---------------	--------