




Fibre optic diffuse reflection sensor

FT-00-A-A-E3/1M



Application

Function principle

Diffuse reflection sensor

Application

Висока стійкість до температури; Міцне виконання
для використання у важких умовах експлуатації

Detection zone

Range with fibre optic
amplifier type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Range fibre optics

[mm]

320

OKF

Range fibre optics

[mm]

40

OOF

Range fibre optics

[mm]

200

OUF

Range fibre optics

[mm]

40

Operating conditions

Ambient temperature

[°C]

-40...290

Mechanical data

Weight

[g]

63

Version of sensing head

straight

Sensing head diameter

[mm]

3

E20080



Fibre optic diffuse reflection sensor

FT-00-A-A-E3/1M

Total length	[mm]	1000
Min. bending radius	[mm]	20; (for fixed installation)
Fibre arrangement		①
Materials		Adapter: ABS
Fibre material		glass
Fibre head material		aluminium
Fibre sheath material		aluminium
Аксессуары		
Items supplied		E20102
Remarks		
Pack quantity		1 pcs.