E21138

Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Modelo		cabo de Ethernet, código D
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	163,6
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E21138

Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC, verde, blindado; 4 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada