# E3M131

## Anschlusskabel mit Buchse

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | | |
| Besondere Eigenschaft | | Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung | |
| **Elektrische Daten** | | | |
| Betriebsspannung | [V] | < 25 AC / < 60 DC | |
| **Umgebungsbedingungen** | | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -40...85 | |
| Schutzart | | IP 68 | |
| **Mechanische Daten** | | | |
| Gewicht | [g] | 134,6 | |
| Abmessungen | [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | |
| Werkstoffe | | PUR | |
| Werkstoff Griffkörper | | PUR | |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Zinkdruckguss | |
| Schleppketteneignung | | ja | |
| Schleppketteneignung | | Biegeradius bei fester Verlegung | ≥ 30 mm |
| **Bemerkungen** | | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück | |

# E3M131

## Anschlusskabel mit Buchse

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet




### Anschluss