E43333

Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE G3/4 L700 SLOTTED



1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

CRN

Einsatzbereich		
Ausführung		geschlitzte Ausführung, für Füllstandsensoren, LR
Mediumtemperatur	[°C]	-40...200
Druckfestigkeit	[bar]	16
Vakuumfestigkeit	[mbar]	-1000
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	16
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	385
Werkstoffe		Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301)
Sensorikanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde
Länge L	[mm]	700
Zubehör		
Lieferumfang		Dichtung: 1
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück