E12090

Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



CE

Applicazione		
Particolarità		cavo schermato
Modello		cavo Ethernet, codificato D
Applicazione		Cavo patch incrociato; Cavo patch
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)
Dati meccanici		
Peso	[g]	166,7
Materiali		TPU / PA
Materiale corpo		PA / TPU
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore M12

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

E12090

Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, schermato; 2 x 2 x 0,38 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore RJ45

Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: TPU