E10452

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0015E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente
Material de la tuerca		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 15 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,5 Nm

E10452

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0015E03

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul