E10897

Cable de conexión con conector hembra

ADOAK120MSS0005A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	51 x 26 x 58
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



E10897

Cable de conexión con conector hembra

ADOAK120MSS0005A

Conexión