E11219

Caja repartidora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	6
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	85,8
Materiales		PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo		PBT-GF 20 / latón, niquelado

E11219

Caja repartidora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Número de puntos de conexión en el repartidor central	4	
Tipo de conector	M8	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conexión		

Conector: 1 x M16; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado



E11219

Caja repartidora

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado