# E11350

## Prolongador

VDOAH032MSS0005H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicación** | | |
| Característica especial | | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
| Libre de siliconas | | sí |
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | 10...30 DC |
| Clase de protección | | III |
| Corriente máxima total | [A] | 3 |
| **Salidas** | | |
| Alimentación | | PNP |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 |
| Grado de protección | | IP 68 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Materiales | | PUR |
| Material del cuerpo | | PUR |
| Material de la tuerca | | latón, niquelado |
| **Indicaciones / elementos de mando** | | |
| Indicación | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
| | Disponibilidad | 1 x LED, verde |
| **Notas** | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |

# E11350

## Prolongador

VDOAH032MSS0005H03STGF030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Conexión




### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm