E19938

Caja repartidora



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...110 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	16 x 54 x 127
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E19938

Caja repartidora

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A



Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo