E20990

Reflector para sistemas réflex láser

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm de profundidad

Campo de aplicación		
Versión		redondo, para sistemas réflex láser, M3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2,3
Dimensiones	[mm]	Ø 10 / L = 6
Superficie del reflector	[mm]	Ø 8
Materiales		tornillo: inox (1.4401 / 316); Anillo elástico: inox (1.4401 / 316); Tuerca: inox (1.4401 / 316); placa frontal: PMMA; soporte base: ABS
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.