# E70063

## Cable en Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC437

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




| | | |
|---|---|---|
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | 10...30 DC |
| Corriente máxima total | [A] | 4 |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección | | IP 67 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Peso | [g] | 0,108 |
| Material del cuerpo | | TPU |
| Material de la tuerca | | latón, niquelado |
| Material de la junta | | FKM |
| Número de puntos de conexión en el repartidor central | | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **Indicaciones / elementos de mando** | | |
| Indicación | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
| | Disponibilidad | 1 x LED, verde |
| **Notas** | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |

# E70063

## Cable en Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Conector macho C

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

### Conexión




### Conexión eléctrica - conector hembra A

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

# E70063

## Cable en Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

### Conexión eléctrica - conector hembra B

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm