O2D933

Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 CY RD/ US



1 segmento LED
2 Botón pulsador Segment
3 Botón pulsador Colour
4 LED Estado operativo

Características del producto		
Tipo de luz		luz roja; luz de color cian
Campo de aplicación		
Campo de iluminación	[mm]	130 x 130
Diseño		domo
Modo de funcionamiento		potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible); alta potencia luminosa (pulsada)
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	Régimen "funcionamiento permanente": 460; Régimen "Alta luminosidad": 3420
Clase de protección		III; (MBTP)
Tipo de luz		luz roja; luz de color cian
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 1

O2D933

Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 CY RD/ US

Entradas		
Disparador		24 V PNP/NPN; externa
Número de entradas digitales		1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
Seguridad fotobiológica		grupo de riesgo 1; (DIN EN 62471)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	817,35
Dimensiones	[mm]	256,8 x 197 x 106,7
Materiales		Carcasa: aluminio negro anodizado; Tapa: ABS
Par de apriete	[Nm]	0,5...1,5
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Régimen "Alta luminosidad"	1 x LED, rojo
	segmento LED	1 x LED, blanco
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Parametrización

Conector: M12; codificación: A

1:	Régimen "Alta luminosidad"
2:	color 2
3:	GND
4:	segmento LED 1
5:	segmento LED 2
6:	segmento LED 3
7:	segmento LED 4
8:	bloquear botones

O2D933

Fuente de iluminación externa

Dome Light 130 CY RD/ US

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: M12; codificación: A



1:	U+
2:	entrada trigger NPN
3:	GND
4:	entrada trigger PNP
5:	atenuador de luz