AC5020

Unterteil für AS-Interface Module

EMS-Base FC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC5000
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.





1 Erdungsfahne

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	24 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Kontaktbelastbarkeit		< 2 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Mechanische Daten		
Montageart		Tragschienen- und Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	45 x 80 x 20
Werkstoffe		PBT
Bemerkungen		
Bemerkungen		Empfohlene Steckhülse für Erdungsfahne: A 2,8 x 0,5 DIN 46247
		Modulunterteil verwendbar mit Oberteilen, bei denen Pin 5 der M12-Buchse mit (FE) belegt ist.
Verpackungseinheit		1 Stück

AC5020

Unterteil für AS-Interface Module

EMS-Base FC

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte im Moduloberteil:

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: