E43206

Flanschplatte für Füllstandsensoren

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Einsatzbereich		
Ausführung		für Füllstandsensoren LR
Montage		nach DIN 24557
Behälterdruck	[bar]	-1...16
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	266,8
Montageart		nach DIN 24557
Werkstoffe		Flansch: 1.4305 (Edelstahl / 303); Dichtung: NBR
Anzugsdrehmoment	[Nm]	< 40
Sensorikanschluss		Gewindeanschluss 3/4" NPT Innengewinde
Prozessanschluss		Flansch Ø 90 mm
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück