E10432

Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0005G04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Afgeschermde kabel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse		III
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10432

Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0005G04

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm;
Afgeschermde kabel: afscherming niet verbonden

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BK =	zwart
BU =	blauw
WH =	wit