E10512

Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

E10512

Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0005A03

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BK =	zwart
BU =	blauw