E11360

Verbindingskabel

VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E11360

Verbindingskabel

VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm