E12492

Ethernet-verbindingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



CE

Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Afgeschermde kabel
Uitvoering		Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie		Gekruiste patchkabel; Patchkabel
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67; IP 20; (M12-stekker/ RJ45 stekker)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	702,5
Materialen		TPU / PA
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide) / TPU
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiet, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12492

Ethernet-verbindingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektrische aansluiting - stekker M12

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 2 x 2 x 0,38 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: TPU