E12504

Aansluitkabel met connector female

ADOGH120ZDS0015H12



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	1,5
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	908,7
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiet
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12504

Aansluitkabel met connector female

ADOGH120ZDS0015H12

Elektrische aansluiting

Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
GY/PK =	grijs / roze
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel
RD/BU =	rood / blauw