E12549

Aansluitkabel met connector female

ADOGS020PLS0001H02



CE

Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	8...32 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-20...85
Beschermklasse		IP 67; (contrastekker gemonteerd)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	54,5
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

E12549

Aansluitkabel met connector female

ADOGS020PLS0001H02

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: vernikkeld



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin