E12215

Aansluitkabel met stekker male

ASTGA050MSS0006C04



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	378,8
Afmetingen	[mm]	38 x 15 x 31
Materialen		behuizing: TPU zwart
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Opmerkingen		De CAN-bus afsluitweerstand (120 Ω) is met een M12 stekker uitgevoerd.
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12215

Aansluitkabel met stekker male

ASTGA050MSS0006C04

Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PVC, Halogeen vrij, violet, Ø 6,7 mm, Afgeschermd; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermde kabel: afscherming niet verbonden



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BU =	blauw
RD =	rood
WH =	wit
screen =	afscherming